

バブルフレッシュター®H

高濃度ファインバブルで洗浄効率向上へ

- せん断+加圧のハイブリッド方式でファインバブルを生成します。
- 本体が小型・キャスター付きのため簡単に移動ができます。
- タッチパネルで操作、動作状況の確認ができます。
- ステンレス仕様の場合、80℃までの液体に対応します。

※高知高専のファインバブル研究成果が活用された製品です。



こんな方に...

- 洗浄(食品・化粧品・医薬品など)
- 各種研究・開発(ガス溶解)など



1分後



仕様

型式	BFH-25L-20LPM	BFH-25L-40LPM 高温ステンレス仕様
発生方式	気液せん断式+加圧溶解式ハイブリッド発生※1	
水流量	20L/min (定格)	40L/min (定格)
電源	三相200V 50/60Hz 1.5kVA	三相200V 50/60Hz 3.0kVA
接続口	吸入口 R1 (25A R1オネジ)	吐出口 R1 (25A R1オネジ) ※2
適用水質	市水に準ずる。	
使用水温	5-40℃※3	5-80℃※3


※1 空気以外のガス種の混入についてはご相談ください。

※2 接続口はヘルール接続仕様に変更可能です。

※3 凍結を防止でご使用ください。

詳細については、電話・メール・ホームページよりお問い合わせください。

寸法



株式会社坂本技研

〒783-0007 高知県南国市明見898-25

TEL:088-864-4277 FAX:088-864-4279

Mail:info@sakamotogiken.com

HP :https://www.sakamotogiken.com/